


안전 라이트 커튼 접속용 접속 케이블

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인	OSSD와의 안전 라이트 커튼/안전 라이트 그리드 연결용, 수신기
어플리케이션	자동작동
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 36 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

무게	[g]	47
재질		TPU 주황색; PA
모듈형 본체 재질		TPU / PA
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------



안전 라이트 커튼 접속용 접속 케이블


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

전기적 연결

케이블: 0,1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PA, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm




전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PA, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색