


유도형 근접센서

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	2
하우징		정사각형
크기	[mm]	16 x 30 x 8

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 5
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes

출력


전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	50
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes



유도형 근접센서

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

범위		
검출간격	[mm]	2
실제 감지범위 Sr	[mm]	2 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...1,6
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	16 x 30 x 8
재질		PA; 알루미늄-마그네슘 규소 합금(AlMgSi)0,5
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색