


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IA5122

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	10
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 20 / L = 92

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	5; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	10
실제 감지범위 Sr [mm]	10 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...8,1

IA5111



유도형 근접센서

IAE3010-APKG/55V

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도		[°C] -25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
기계적 데이터		
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	Ø 20 / L = 92
재질		PBT; LED 윈도: PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		마운팅 클램프: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm		
연결부		

