


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

**제품 특성**

|       |      |               |
|-------|------|---------------|
| 출력 기능 |      | N.O.          |
| 검출간격  | [mm] | 20            |
| 하우징   |      | 원통형의          |
| 크기    | [mm] | Ø 34 / L = 82 |

**전기적 데이터**

|           |      |             |
|-----------|------|-------------|
| 주파수 AC    | [Hz] | 47...63     |
| 동작 전압     | [V]  | 20...250 AC |
| 양극성 전환 방지 |      | 아니오         |

**출력**

|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| 출력 기능                |      | N.O.                   |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 AC    | [V]  | 5,5                    |
| 최소부하전류               | [mA] | 5                      |
| 최대 누수 전류             | [mA] | 2,5                    |
| 스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 | [mA] | 300; (500 (...50 °C))  |
| 스위칭 출력의 단시간 전류 정격    | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| 스위칭 주파수 AC           | [Hz] | 15                     |
| 쇼트 방지                |      | 아니오                    |
| 과부하 방지               |      | 아니오                    |

**범위**

|            |      |           |
|------------|------|-----------|
| 검출간격       | [mm] | 20        |
| 실제 감지범위 Sr | [mm] | 20 ± 10 % |
| 작업거리       | [mm] | 0...16,2  |

**정확성 / 편차**

|          |          |                                                   |
|----------|----------|---------------------------------------------------|
| 교정 계수    |          | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
| 히스테리시스   | [Sr 의 %] | 1...15                                            |
| 접합점 드리프트 | [Sr 의 %] | -10...10                                          |

**작동 조건**


|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...80 |
| 보호등급 |      | IP 67    |



## 유도형 근접센서

IB-2020-ABOW/20m

| 테스트 / 인증서                   |                                           |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| EMC                         | EN 60947-5-2                              |               |
|                             | EN 55011                                  | B 등급          |
| 기계적 데이터                     |                                           |               |
| 하우징                         | 원통형의                                      |               |
| 설치방식                        | 돌출형 마운팅                                   |               |
| 크기                          | [mm]                                      | Ø 34 / L = 82 |
| 재질                          | PBT                                       |               |
| 디스플레이 / 작동 요소               |                                           |               |
| 디스플레이                       | 스위칭 상태                                    | 1 x LED, 황색   |
| 전기적 연결                      |                                           |               |
| 필수 보호                       | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |               |
| 액세서리                        |                                           |               |
| 구성 부품                       | 마운팅 클램프: 1                                |               |
| 비고                          |                                           |               |
| 비고                          | 추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.      |               |
| 포장당                         | 1 갯수                                      |               |
| 전기적 연결                      |                                           |               |
| 케이블: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |                                           |               |
| 연결부                         |                                           |               |



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동

코어 색상 :

BN =

갈색

BU =

청색