




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
검출간격 [mm]	20
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 34 / L = 82

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	40
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	20
실제 감지범위 Sr [mm]	20 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...16,2

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텔레스: 0,7 / 황동: 0,54 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,46
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67


IB5110



유도형 근접센서

IB-4020-CPKG/10m

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징	원통형의	
설치방식	돌출형 마운팅	
크기	[mm]	Ø 34 / L = 82
재질	PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	마운팅 클램프: 1	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 10 m, PVC; 4 x 0,5 mm²		
연결부		



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색