


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 전기적 디자인   | NPN             |
| 출력 기능     | normally closed |
| 검출간격 [mm] | 1               |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태   |
| 크기 [mm]   | M8 x 1          |

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...36 DC |
| 전류소모 [mA] | < 7        |
| 보호 클래스    | II         |
| 양극성 전환 방지 | 아니오        |

## 출력

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 전기적 디자인                   | NPN             |
| 출력 기능                     | normally closed |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 1,5             |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100             |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 1000            |
| 쇼트방지                      | 아니오             |
| 과부하 방지                    | 아니오             |

## 범위

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 검출간격 [mm]       | 1        |
| 실제 감지범위 Sr [mm] | 1 ± 10 % |
| 작업거리 [mm]       | 0...0,8  |


# IE5053



## 유도형 근접센서

IE-3001-BNOG/ 6m

| 정확성 / 편차                    |               |                                                   |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 교정 계수                       |               | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
| 히스테리시스                      | [Sr 의 %]      | 1...15                                            |
| 접합점 드리프트                    | [Sr 의 %]      | -10...10                                          |
| 작동 조건                       |               |                                                   |
| 주변온도                        | [°C]          | -25...80                                          |
| 보호등급                        | IP 67         |                                                   |
| 기계적 데이터                     |               |                                                   |
| 하우징                         | 나선형 홈이 파여진 형태 |                                                   |
| 설치방식                        | 매립형으로 설치 가능함  |                                                   |
| 크기                          | [mm]          | M8 x 1                                            |
| 스레드 지정                      | M8 x 1        |                                                   |
| 디스플레이 / 작동 요소               |               |                                                   |
| 디스플레이                       | 스위칭 상태        | 1 x LED, 황색                                       |
| 액세서리                        |               |                                                   |
| 구성 부품                       | 잠금 너트: 2      |                                                   |
| 비고                          |               |                                                   |
| 포장당                         | 1 갯수          |                                                   |
| 전기적 연결                      |               |                                                   |
| 케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |               |                                                   |
| 연결부                         |               |                                                   |



코어 색상 :  
 BN = 갈색  
 BU = 청색  
 BK = 흑색