


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IE5103

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 제품 특성

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 전기적 디자인   | PNP             |
| 출력 기능     | normally closed |
| 검출간격 [mm] | 2               |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태   |
| 크기 [mm]   | M8 x 1 / L = 35 |

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...36 DC |
| 전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
| 보호 클래스    | II         |
| 양극성 전환 방지 | 아니오        |

## 출력

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 전기적 디자인                   | PNP             |
| 출력 기능                     | normally closed |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 1               |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200             |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 800             |
| 쇼트방지                      | 아니오             |
| 과부하 방지                    | 아니오             |

## 범위

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 검출간격 [mm]       | 2        |
| 실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| 작업거리 [mm]       | 0...1,62 |

## 정확성 / 편차

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 교정 계수             | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
| 히스테리시스 [Sr 의 %]   | 1...15                                            |
| 접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10                                          |

## 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...80 |
|-----------|----------|


# IE5224



## 유도형 근접센서

IEC3002-APOG/PH

|                                        |                 |             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 보호등급                                   | IP 67           |             |
| 기계적 데이터                                |                 |             |
| 하우징                                    | 나선형 홈이 파여진 형태   |             |
| 설치방식                                   | 돌출형 마운팅         |             |
| 크기 [mm]                                | M8 x 1 / L = 35 |             |
| 스레드 지정                                 | M8 x 1          |             |
| 재질                                     | PBT             |             |
| 디스플레이 / 작동 요소                          |                 |             |
| 디스플레이                                  | 스위칭 상태          | 1 x LED, 황색 |
| 액세서리                                   |                 |             |
| 구성 부품                                  | 잠금 너트: 2        |             |
| 비고                                     |                 |             |
| 포장당                                    | 1 갯수            |             |
| 전기적 연결                                 |                 |             |
| 케이블: 2 m, PUR; 매우 신축성 있음; 3 x 0,14 mm² |                 |             |
| 연결부                                    |                 |             |



BN =           코어 색상 :  
 BU =           갈색  
 BK =           청색  
                   흑색