

IE5245




유도형 근접센서

IEB3002,5BPOG/AS-510-TPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IE5292

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2,5
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M8 x 1 / L = 50

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	2,5
실제 감지범위 Sr [mm]	2,5 ± 10 %
작업거리 [mm]	2,03

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	0...60
-----------	--------

IE5245




유도형 근접센서

IEB3002,5BPOG/AS-510-TPS

보호등급	IP 65	
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식	돌출형 마운팅	
크기	[mm]	M8 x 1 / L = 50
스레드 지정	M8 x 1	
재질	하우징: 황동 니켈도금합; 감지면: PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부

