


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 전기적 디자인   | NPN             |
| 출력 기능     | normally closed |
| 검출간격 [mm] | 1               |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태   |
| 크기 [mm]   | M8 x 1          |

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...36 DC |
| 전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
| 보호 클래스    | III        |
| 양극성 전환 방지 | 아니오        |

## 출력

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 전기적 디자인                   | NPN             |
| 출력 기능                     | normally closed |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 1               |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200             |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 800             |
| 쇼트방지                      | 아니오             |
| 과부하 방지                    | 아니오             |

## 범위

|           |   |
|-----------|---|
| 검출간격 [mm] | 1 |
|-----------|---|

# IE5337



## 유도형 근접센서

IEB3001-BNOG/0,45m/T

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| 실제 감지범위 Sr | [mm] | 1 ± 10 % |
| 작업거리       | [mm] | 0...0,8  |

| 정확성 / 편차 |          |                                                   |
|----------|----------|---------------------------------------------------|
| 교정 계수    |          | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
| 히스테리시스   | [Sr 의 %] | 3...15                                            |
| 접합점 드리프트 | [Sr 의 %] | -10...10                                          |

| 작동 조건 |      |          |
|-------|------|----------|
| 주변온도  | [°C] | -25...80 |
| 보호등급  |      | IP 67    |

| 테스트 / 인증서 |              |      |
|-----------|--------------|------|
| EMC       | EN 60947-5-2 |      |
|           | EN 55011     | B 등급 |

| 기계적 데이터 |      |                  |
|---------|------|------------------|
| 하우징     |      | 나선형 홈이 파여진 형태    |
| 설치방식    |      | 매립형으로 설치 가능함     |
| 크기      | [mm] | M8 x 1           |
| 스레드 지정  |      | M8 x 1           |
| 재질      |      | 황동 흰색 청동 코팅; LCP |

| 디스플레이 / 작동 요소 |        |             |
|---------------|--------|-------------|
| 디스플레이         | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |


| 액세서리  |  |          |
|-------|--|----------|
| 구성 부품 |  | 잠금 너트: 2 |

| 비고  |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 1 갯수 |

### 전기적 연결

케이블: 0,45 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²

### 연결부



커넥터: 1 x AMP