

IF0186




유도형 근접센서

IFA2004-BBOW/V4A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대안 품목: IF0261 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오! - 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



제품 특성	
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	4
하우징	나선형 흡이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 71
전기적 데이터	
주파수 AC [Hz]	47...63
동작 전압 [V]	90...250 AC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오
출력	
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	8,5
최소부하전류 [mA]	8
최대 누수 전류 [mA]	3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz]	25
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오
범위	
검출간격 [mm]	4
실제 감지범위 Sr [mm]	4 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...3,25
정확성 / 편차	
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10


IF0186



유도형 근접센서

IFA2004-BBOW/V4A

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M12 x 1 / L = 71
스레드 지정		M12 x 1
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti); PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
액세서리 (공급됨)		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
연결부		



코어 색상 :

- BN = 갈색
- BU = 청색

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대안 품목: IF0261 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오! - 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!