

IF5472




유도형 근접센서

IFA3004-BPOG/V4A/US-100-DPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: IF5594



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	4
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M12 x 1
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
양극성 전환 방지		아니오
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	300
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	4
실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...3,25

IF5472




유도형 근접센서

IFA3004-BPOG/V4A/US-100-DPS

정확성 / 편차	
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 65
기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	M12 x 1
스레드 지정	M12 x 1
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti); PBT
디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태
	1 x LED, 황색
액세서리	
액세서리 (공급됨)	잠금 너트: 2
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결 - 플러그	
커넥터: 1 x M12	



연결부



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

IF5472

유도형 근접센서

IFA3004-BPOG/V4A/US-100-DPS



대체품: IF5594