
IF5847

유도형 AS-Interface 센서

IFA2002-ASI /US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
전기적 디자인		AS-i
검출간격	[mm]	2
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M12 x 1
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		AS-i
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	2

IF5847

유도형 AS-Interface 센서

IFA2002-ASI /US-100

작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
AS-i 특성값			
AS-i I/O 구성	[hex]	1	
AS-i ID 코드	[hex]	1	
기계적 데이터			
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	M12 x 1	
스레드 지정		M12 x 1	
재질		황동 흰색 청동 코팅; PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
		불안전한 영역	1 x LED, 적색 센서 코일 단선, 센서 코일 쇼트 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
비고		확실한 레인지: Sn의 약 10...80 %	
포장당		1 갯수	

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



IF5847

유도형 AS-Interface 센서

IFA2002-ASI /US-100

연결부

