


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|           |               |
|-----------|---------------|
| 전기적 디자인   | PNP           |
| 출력 기능     | N.O.          |
| 검출간격 [mm] | 2             |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태 |
| 크기 [mm]   | M12 x 1       |

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...55 DC |
| 전류소모 [mA] | 7; (24 V)  |
| 보호 클래스    | II         |
| 양극성 전환 방지 | 아니오        |

## 출력

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 전기적 디자인                   | PNP  |
| 출력 기능                     | N.O. |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 1,5  |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 400  |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 700  |
| 쇼트방지                      | 아니오  |
| 과부하 방지                    | 아니오  |

## 범위

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 검출간격 [mm]       | 2        |
| 실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| 작업거리 [mm]       | 0...1,6  |


# IF5062



## 유도형 근접센서

IFA3002-BPOG/20m

| 정확성 / 편차                                 |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 교정 계수                                    | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
| 히스테리시스 [Sr 의 %]                          | 3...15                                            |
| 접합점 드리프트 [Sr 의 %]                        | -10...10                                          |
| 작동 조건                                    |                                                   |
| 주변온도 [°C]                                | -25...80                                          |
| 보호등급                                     | IP 67                                             |
| 기계적 데이터                                  |                                                   |
| 하우징                                      | 나선형 홈이 파여진 형태                                     |
| 설치방식                                     | 매립형으로 설치 가능함                                      |
| 크기 [mm]                                  | M12 x 1                                           |
| 스레드 지정                                   | M12 x 1                                           |
| 재질                                       | 황동 니켈도금함; PBT                                     |
| 액세서리                                     |                                                   |
| 구성 부품                                    | 잠금 너트: 2                                          |
| 비고                                       |                                                   |
| 포장당                                      | 1 갯수                                              |
| 전기적 연결                                   |                                                   |
| 케이블: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                                                   |
| 연결부                                      |                                                   |



BN =           코어 색상 :  
 BU =           갈색  
 BK =           청색  
                   흑색