




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 제품 특성

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 전기적 디자인   | NPN              |
| 출력 기능     | N.O.             |
| 검출간격 [mm] | 4                |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태    |
| 크기 [mm]   | M12 x 1 / L = 71 |

### 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...55 DC |
| 전류소모 [mA] | 5; (24 V)  |
| 보호 클래스    | II         |
| 양극성 전환 방지 | yes        |

### 출력

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 전기적 디자인                   | NPN  |
| 출력 기능                     | N.O. |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 2,5  |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250  |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 400  |
| 쇼트방지                      | yes  |
| 쇼트방지 타입                   | 펄스   |
| 과부하 방지                    | yes  |

### 범위

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 검출간격 [mm]       | 4        |
| 실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| 작업거리 [mm]       | 0...3,25 |

### 정확성 / 편차

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 교정 계수             | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
| 히스테리시스 [Sr 의 %]   | 1...15                                            |
| 접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10                                          |

### 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...80 |
|-----------|----------|


# IF5340



## 유도형 근접센서

IFA3004-ANKG/20m

|                              |                  |             |
|------------------------------|------------------|-------------|
| 보호등급                         | IP 67            |             |
| 기계적 데이터                      |                  |             |
| 하우징                          | 나선형 홈이 파여진 형태    |             |
| 설치방식                         | 돌출형 마운팅          |             |
| 크기 [mm]                      | M12 x 1 / L = 71 |             |
| 스레드 지정                       | M12 x 1          |             |
| 재질                           | 황동 니켈도금합; PBT    |             |
| 디스플레이 / 작동 요소                |                  |             |
| 디스플레이                        | 스위칭 상태           | 1 x LED, 황색 |
| 액세서리                         |                  |             |
| 구성 부품                        | 잠금 너트: 2         |             |
| 비고                           |                  |             |
| 포장당                          | 1 갯수             |             |
| 전기적 연결                       |                  |             |
| 케이블: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |                  |             |
| 연결부                          |                  |             |



BN =      코어 색상 :  
 BU =      갈색  
 BK =      청색  
           흑색