

# IG0308




## 유도형 근접센서

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: IG0348



### 전기적 데이터

동작 전압 [V]	80...140 AC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

### 출력

출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	8,5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1,7
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz]	25
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

### 범위

검출간격 [mm]	5
실제 감지범위 Sr [mm]	5 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...4,05

# IG0308



## 유도형 근접센서


IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M18 x 1
스레드 지정		M18 x 1
재질		황동 니켈도금합; PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
액세서리		
액세서리 (공급됨)		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x 1/2"		

# IG0308

유도형 근접센서

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: IG0348