


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1

어플리케이션

특수성(시스템)	전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성	yes

전기적 데이터

주파수 AC [Hz]	47...63
동작 전압 [V]	20...140 AC/DC
보호 클래스	I
양극성 전환 방지	아니오

출력

출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	5,5
최소부하전류 [mA]	5,5
최대 누수 전류 [mA]	1,7 (140 V AC/DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	300



유도형 근접센서

IGA2008UARKA/SC/SL/LS-300BL

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	420
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위		
검출간격	[mm]	8
실제 감지범위 Sr	[mm]	8 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...6,5

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M18 x 1
스레드 지정		M18 x 1
재질		황동; 감지면: PC; PTFE 코팅됨

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	작동	1 x LED, 녹색
	쇼트	1 x LED, 녹색/적색 교대로 점멸됨

액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2

비고		
포장당		1 갯수

IG0332



유도형 근접센서

IGA2008UARKA/SC/SL/LS-300BL

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A

