

IG5977




유도형 근접센서

IGA3005-BPKG/V4A/6M RT

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대안 품목: IGT205 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오! - 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	500
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	5
실제 감지범위 Sr [mm]	5 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...4,05

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	B 등급
	EN 55011	

IG5977



유도형 근접센서

IGA3005-BPKG/V4A/6M RT

기계적 데이터

하우징	나선형 흡이 파여진 형태
설치방식	매립형으로 설치 가능함
크기 [mm]	M18 x 1
스레드 지정	M18 x 1
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti); PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
-------	--------	-------------

액세서리

액세서리 (공급됨)	잠금 너트: 2
------------	----------


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



코어 색상 :

- BK = 흑색
- BN = 갈색
- BU = 청색

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대안 품목: IGT205 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오! - 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!