




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|           |               |
|-----------|---------------|
| 전기적 디자인   | NPN           |
| 출력 기능     | N.O.          |
| 검출간격 [mm] | 8             |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태 |
| 크기 [mm]   | M18 x 1       |

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 18...36 DC |
| 전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
| 보호 클래스    | II         |
| 양극성 전환 방지 | yes        |

## 출력

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 전기적 디자인                   | NPN                   |
| 출력 기능                     | N.O.                  |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 2,5                   |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 200                   |
| 쇼트방지                      | yes                   |
| 쇼트방지 타입                   | 펄스                    |
| 과부하 방지                    | yes                   |

## 범위


|                 |          |
|-----------------|----------|
| 검출간격 [mm]       | 8        |
| 실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |



## 유도형 근접센서

IGB3008-ANKG/MS/10m

|                                         |              |                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 작업거리                                    | [mm]         | 0...6,5                                           |
| <b>정확성 / 편차</b>                         |              |                                                   |
| 교정 계수                                   |              | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
| 히스테리시스                                  | [Sr 의 %]     | 1...15                                            |
| 접합점 드리프트                                | [Sr 의 %]     | -10...10                                          |
| <b>작동 조건</b>                            |              |                                                   |
| 주변온도                                    | [°C]         | -25...80                                          |
| 보호등급                                    |              | IP 67                                             |
| <b>테스트 / 인증서</b>                        |              |                                                   |
| EMC                                     | EN 60947-5-2 |                                                   |
|                                         | EN 55011     | B 등급                                              |
| <b>기계적 데이터</b>                          |              |                                                   |
| 하우징                                     |              | 나선형 홈이 파여진 형태                                     |
| 설치방식                                    |              | 돌출형 마운팅                                           |
| 크기                                      | [mm]         | M18 x 1                                           |
| 스레드 지정                                  |              | M18 x 1                                           |
| 재질                                      |              | 황동 니켈도금함; PBT                                     |
| <b>디스플레이 / 작동 요소</b>                    |              |                                                   |
| 디스플레이                                   | 스위칭 상태       | 1 x LED, 황색                                       |
| <b>액세서리</b>                             |              |                                                   |
| 구성 부품                                   |              | 잠금 너트: 2                                          |
| <b>비고</b>                               |              |                                                   |
| 포장당                                     |              | 1 갯수                                              |
| <b>전기적 연결</b>                           |              |                                                   |
| 케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |              |                                                   |
| <b>연결부</b>                              |              |                                                   |



코어 색상 :  
 BN = 갈색  
 BU = 청색  
 BK = 흑색