


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|         |      |               |
|---------|------|---------------|
| 전기적 디자인 |      | NPN           |
| 출력 기능   |      | N.O.          |
| 검출간격    | [mm] | 10            |
| 하우징     |      | 나선형 홈이 파여진 형태 |
| 크기      | [mm] | M30 x 1,5     |

## 전기적 데이터

|           |      |            |
|-----------|------|------------|
| 동작 전압     | [V]  | 10...36 DC |
| 전류소모      | [mA] | < 15       |
| 보호 클래스    |      | III        |
| 양극성 전환 방지 |      | yes        |

## 출력

|                      |      |      |
|----------------------|------|------|
| 전기적 디자인              |      | NPN  |
| 출력 기능                |      | N.O. |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC    | [V]  | 2,5  |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 | [mA] | 250  |
| 스위칭 주파수 DC           | [Hz] | 450  |
| 쇼트방지                 |      | yes  |
| 쇼트방지 타입              |      | 펄스   |
| 과부하 방지               |      | yes  |

## 범위

|            |      |           |
|------------|------|-----------|
| 검출간격       | [mm] | 10        |
| 실제 감지범위 Sr | [mm] | 10 ± 10 % |



## 유도형 근접센서

IIA3010-ANKG/TS-600-ANS

|                      |          |                                                   |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 작업거리                 | [mm]     | 0...8,1                                           |
| <b>정확성 / 편차</b>      |          |                                                   |
| 교정 계수                |          | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
| 히스테리시스               | [Sr 의 %] | 3...15                                            |
| 접합점 드리프트             | [Sr 의 %] | -10...10                                          |
| <b>작동 조건</b>         |          |                                                   |
| 주변온도                 | [°C]     | -25...80                                          |
| 보호등급                 |          | IP 65                                             |
| <b>기계적 데이터</b>       |          |                                                   |
| 하우징                  |          | 나선형 홈이 파여진 형태                                     |
| 설치방식                 |          | 매립형으로 설치 가능함                                      |
| 크기                   | [mm]     | M30 x 1,5                                         |
| 스레드 지정               |          | M30 x 1,5                                         |
| 재질                   |          | 황동 니켈도금함; PC                                      |
| <b>디스플레이 / 작동 요소</b> |          |                                                   |
| 디스플레이                | 스위칭 상태   | 1 x LED, 황색                                       |
| <b>액세서리</b>          |          |                                                   |
| 구성 부품                |          | 잠금 너트: 2                                          |
| <b>비고</b>            |          |                                                   |
| 포장당                  |          | 1 갯수                                              |

## 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x Ø 28 mm; 코딩: A



## 연결부

