


# II5818



## 유도형 근접센서

IIA3015-BPKG/V4A/10-55V/10M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

### 출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	250
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

### 범위

검출간격	[mm]	15
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...12,1

### 정확성 / 편차

교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

### 작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67


# II5818



## 유도형 근접센서

IIA3015-BPKG/V4A/10-55V/10M

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	나선형 흡이 파여진 형태	
설치방식	돌출형 마운팅	
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
스레드 지정	M30 x 1,5	
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti); PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
액세서리 (공급됨)	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>		
연결부		



코어 색상 :

- BN = 갈색
- BU = 청색
- BK = 흑색

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)