


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|           |               |
|-----------|---------------|
| 전기적 디자인   | PNP           |
| 출력 기능     | N.O.          |
| 검출간격 [mm] | 15            |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태 |
| 크기 [mm]   | M30 x 1,5     |

## 어플리케이션

|          |             |
|----------|-------------|
| 특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
|----------|-------------|

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...36 DC |
| 전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
| 보호 클래스    | II         |
| 양극성 전환 방지 | yes        |

## 출력

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 전기적 디자인                   | PNP  |
| 출력 기능                     | N.O. |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 2,5  |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250  |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 250  |
| 쇼트방지                      | yes  |
| 쇼트방지 타입                   | 펄스   |



## 유도형 근접센서

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

|                                                                                                |                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 과부하 방지                                                                                         | yes                                               |           |
| 범위                                                                                             |                                                   |           |
| 검출간격                                                                                           | [mm]                                              | 15        |
| 실제 감지범위 Sr                                                                                     | [mm]                                              | 15 ± 10 % |
| 정확성 / 편차                                                                                       |                                                   |           |
| 교정 계수                                                                                          | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |           |
| 히스테리시스                                                                                         | [Sr 의 %]                                          | 1...15    |
| 접합점 드리프트                                                                                       | [Sr 의 %]                                          | -10...10  |
| 작동 조건                                                                                          |                                                   |           |
| 주변온도                                                                                           | [°C]                                              | -25...80  |
| 보호등급                                                                                           | IP 67                                             |           |
| 테스트 / 인증서                                                                                      |                                                   |           |
| EMC                                                                                            | EN 60947-5-2                                      |           |
|                                                                                                | EN 55011                                          | B 등급      |
| 기계적 데이터                                                                                        |                                                   |           |
| 하우징                                                                                            | 나선형 홈이 파여진 형태                                     |           |
| 설치방식                                                                                           | 돌출형 마운팅                                           |           |
| 크기                                                                                             | [mm]                                              | M30 x 1,5 |
| 스레드 지정                                                                                         | M30 x 1,5                                         |           |
| 재질                                                                                             | 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PBT                         |           |
| 액세서리                                                                                           |                                                   |           |
| 구성 부품                                                                                          | 잠금 너트: 2                                          |           |
| 비고                                                                                             |                                                   |           |
| 포장당                                                                                            | 1 갯수                                              |           |
| 전기적 연결 - 플러그                                                                                   |                                                   |           |
| 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함                                                              |                                                   |           |
| <div></div> |                                                   |           |

# II5873



## 유도형 근접센서

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

### 연결부

