




밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	4
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 26 x 26

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	3; (36 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1300
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	4
실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...3,25



밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...80
보호등급			IP 67
테스트 / 인증서			
EMC		IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		IEC 801/3 HF	10 V/m
		IEC 801/4 Burst	2 kV
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	40 x 26 x 26	
재질		PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	2 x LED, 황색
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결 - 플러그			
케이블: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm²			
커넥터: 1 x M12; 코딩: A			
			

IN5303



밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색