


밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004DBPKG/T2

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IN5334

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 필드 연결



제품 특성

전기적 디자인		PNP
검출간격	[mm]	4
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 26 x 60

어플리케이션

어플리케이션	ISO(국제 표준화 기구) 5211 (VDI/VDE)에 의한 표준규범
--------	--

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	20; (24 V)
양극성 전환 방지		아니오

출력

전기적 디자인		PNP
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1300
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오

IN5317



밸브 액추에이터용 유도형 듀얼 센서

IND3004DBPKG/T2

범위		
검출간격	[mm]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	40 x 26 x 60
재질		PBT; PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x Rd24		
커넥터: 1 x M12		