


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IS5071

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	3
하우징	정사각형
크기 [mm]	28 x 10 x 16

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	100
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	3
실제 감지범위 Sr [mm]	3 ± 10 %


IS5042



유도형 근접센서

IS-3003-BPOG/6M

작업거리	[mm]	0...2,4
정확성 / 편차		
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...20
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...50
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	28 x 10 x 16
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
	워서를 가진 최대 조임 토크: 최대 0,5 Nm	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색