


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)	
검출간격	[mm]	15
하우징	정사각형	
크기	[mm]	40 x 40 x 118

어플리케이션

특수성(시스템)	전자기 필드 면역성	
전자기 필드 면역성	yes	

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
보호 클래스	II	
양극성 전환 방지	아니오	

출력

출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)	
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	7
최소부하전류	[mA]	10
최대 누수 전류	[mA]	5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	500
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25



유도형 근접센서

IVE2015UFBOW

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위	
검출간격	[mm] 15
실제 감지범위 Sr	[mm] $15 \pm 10 \%$
작업거리	[mm] 0...12,1

정확성 / 편차	
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %] -10...10

작동 조건	
주변온도	[°C] -25...70
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터	
하우징	정사각형
설치방식	매립형으로 설치 가능함
크기	[mm] 40 x 40 x 118
재질	PBT

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고	
비고	케이블 놀림쇠(E11270) 따로 주문해야 함
포장당	1 갯수

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²

연결부

