


단종제품

대체 제품: IV0009

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)	
검출간격	[mm]	20
하우징	정사각형	
크기	[mm]	40 x 40 x 118

전기적 데이터

동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스	II	
양극성 전환 방지	yes	

출력

출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	7
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	7
최소부하전류	[mA]	8
최대 누수 전류	[mA]	2,5



유도형 근접센서

IVE2020-FBKA

스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	500
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	500
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes

범위		
검출간격	[mm]	20
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...16,2

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
무게	[g]	258,4
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	40 x 40 x 118
재질		PBT

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

비고		
비고	케이블 놀림쇠(E11270) 따로 주문해야 함	
포장당	1 갯수	

IV0008



유도형 근접센서

IVE2020-FBKA

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5

연결부

