


KA5009



정전 용량형 센서

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	1; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	40
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	7
------	------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-15...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------


KA5009



정전 용량형 센서

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

기계적 데이터		
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기 [mm]		Ø 34
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 개수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
연결부		



- 코어 색상 :
- BK = 흑색
 - BN = 갈색
 - BU = 청색

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)