


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
검출간격 [mm]		4...20
하우징		원통형의
크기 [mm]		Ø 34

전기적 데이터

동작 전압 [V]		10...25 DC
전류소모 [mA]		< 5
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]		2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]		250
스위칭 주파수 DC [Hz]		40
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격 [mm]		4...20
-----------	--	--------



정전 용량형 센서

KB-3020-ANKG/55V/KLEMM

감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	20
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...16,2

정확성 / 편차

교정 계수		유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

기계적 데이터

하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	Ø 34
재질		PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품		마운팅 클램프: 1
		나사 드라이버: 1


비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



코어 색상 :
 BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색