


정전 용량형 센서

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2

어플리케이션

어플리케이션	자극적인 매체
--------	---------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	13; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	40
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes



정전 용량형 센서

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

범위		
검출간격	[mm]	2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
증가된 면적		yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한))
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
설치방식		돌출형 마운팅
재질		PTFE; 접속 헤드 (DIN 43729 form B): PA 6.6
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 나사 드라이버: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ²		
연결부		

