




| 제품 특성                |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| 전기적 디자인              |      | PNP             |
| 출력 기능                |      | N.O.            |
| 크기                   | [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
| 어플리케이션               |      |                 |
| 작동 원리                |      | 정적              |
| 전기적 데이터              |      |                 |
| 동작 전압                | [V]  | 12...30 DC      |
| 전류소모                 | [mA] | 30              |
| 보호 클래스               |      | III             |
| 양극성 전환 방지            |      | yes             |
| 최대 power-on 지연시간     | [ms] | 500             |
| 출력                   |      |                 |
| 전기적 디자인              |      | PNP             |
| 출력 기능                |      | N.O.            |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 | [mA] | 200             |
| 쇼트방지                 |      | yes             |
| 과부하 방지               |      | yes             |
| 반응시간                 |      |                 |
| 반응시간                 | [ms] | 35              |


# KT5012



## 정전용량형 터치 센서

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M

| 작동 조건         |         |                                           |
|---------------|---------|-------------------------------------------|
| 주변온도          | [°C]    | -40...85                                  |
| 보호등급          |         | IP 67; IP 69K; (앞면)                       |
| 테스트 / 인증서     |         |                                           |
| MTTF          | [년 (해)] | 490,4                                     |
| 기계적 데이터       |         |                                           |
| 무게            | [g]     | 141,5                                     |
| 크기            | [mm]    | Ø 96,9 / L = 11                           |
| 재질            |         | 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV 투명함; 하우징: PC/ABS 흑색 |
| 디스플레이 / 작동 요소 |         |                                           |
| 디스플레이         | 스위칭 상태  | 8 x LED, 적색                               |
|               | 작동      | 8 x LED, 녹색                               |
| 액세서리          |         |                                           |
| 액세서리 (옵션)     |         | 다양한 색상을 갖춘 외곽 링                           |
| 비고            |         |                                           |
| 포장당           |         | 1 갯수                                      |
| 전기적 연결        |         |                                           |
| 케이블: 2 m, PUR |         |                                           |
| 연결부           |         |                                           |



BK =           코어 색상 :  
 BN =           흑색  
 BU =           갈색  
                   청색