


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: KT5111

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	Ø 29 / L = 31

어플리케이션

작동 원리	다이나믹
-------	------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	12...30 DC
전류소모 [mA]	30
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	500

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes
출력 시그널 길이 [ms]	300

반응시간

반응시간 [ms]	35
-----------	----


KT5109



조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면)
기계적 데이터		
무게	[g]	43
크기	[mm]	Ø 29 / L = 31
재질		PA 6.6-GF30 흑색; 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	동작원리	1 x LED, 녹색 트리거 될 수 있습니다.
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 1
		가스킷 (gasket): 1
액세서리 (옵션)		심볼 디스크
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,3 m, PUR		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색