

KT5305




조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: KT5310

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



제품 특성

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	Ø 32 / L = 31

어플리케이션

작동 원리		정적
-------	--	----

전기적 데이터

동작 전압	[V]	12...30 DC
전류소모	[mA]	30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	500

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes

반응시간

반응시간	[ms]	35
------	------	----

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면)


KT5305



조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

기계적 데이터		
무게	[g]	64,2
크기	[mm]	Ø 32 / L = 31
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 1 가스킷 (gasket): 1
액세서리 (옵션)		심볼 디스크
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,3 m, PUR		
연결부		



코어 색상 :
 BK = 흑색
 BN = 갈색
 BU = 청색