



# KT5312



## 조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m



| 제품 특성                |             |                            |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| 전기적 디자인              |             | PNP                        |
| 출력 기능                |             | N.O.                       |
| 크기                   | [mm]        | Ø 32 / L = 31              |
| 어플리케이션               |             |                            |
| 작동 원리                |             | 정적                         |
| 전기적 데이터              |             |                            |
| 동작 전압                | [V]         | 12...30 DC                 |
| 전류소모                 | [mA]        | 30                         |
| 보호 클래스               |             | III                        |
| 양극성 전환 방지            |             | yes                        |
| 최대 power-on 지연시간     | [ms]        | 500                        |
| 출력                   |             |                            |
| 전기적 디자인              |             | PNP                        |
| 출력 기능                |             | N.O.                       |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 | [mA]        | 200                        |
| 쇼트방지                 |             | yes                        |
| 과부하 방지               |             | yes                        |
| 반응시간                 |             |                            |
| 반응시간                 | [ms]        | 35                         |
| 작동 조건                |             |                            |
| 주변온도                 | [°C]        | -40...85                   |
| 보호등급                 |             | IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면) |
| 테스트 / 인증서            |             |                            |
| EMC                  | IEC 61000-4 |                            |
| 기계적 데이터              |             |                            |
| 무게                   | [g]         | 76                         |


# KT5312



## 조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m

|                 |                                                  |                           |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 크기              | [mm]                                             | Ø 32 / L = 31             |  |
| 재질              | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV |                           |  |
| 디스플레이 / 작동 요소   |                                                  |                           |  |
| 디스플레이           | 스위칭 상태                                           | 1 x LED, 적색               |  |
|                 | 동작원리                                             | 1 x LED, 녹색 트리거 될 수 있습니다. |  |
| 액세서리            |                                                  |                           |  |
| 구성 부품           | 잠금 너트: 1                                         |                           |  |
|                 | 가스킷 (gasket): 1                                  |                           |  |
| 액세서리 (옵션)       | 심볼 디스크                                           |                           |  |
| 비고              |                                                  |                           |  |
| 포장당             | 1 갯수                                             |                           |  |
| 전기적 연결          |                                                  |                           |  |
| 케이블: 0,3 m, PUR |                                                  |                           |  |
| 연결부             |                                                  |                           |  |



커넥터: 1 x M12