


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격	[mm]	15
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 40 x 118
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	35...250 AC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
출력		
출력 기능		normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	7
최대 누수 전류	[mA]	2,5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	500
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	4000; (10ms / 0,1Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	10



정전 용량형 센서

KVE2015-FBOW

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오
범위	
검출간격 [mm]	15
감지 범위 조절 가능	yes
공장설정 감지범위 [mm]	15
실제 감지범위 Sr [mm]	15 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...12,1
정확성 / 편차	
교정 계수	유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-15...15
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 65
테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
기계적 데이터	
하우징	정사각형
설치방식	매립형으로 설치 가능함
크기 [mm]	40 x 40 x 118
재질	PBT
디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태
	1 x LED, 적색
비고	
비고	케이블 놀림쇠(E11270) 따로 주문해야 함
포장당	1 갯수
전기적 연결	
터미널: ...2,5 mm ²	
연결부	

