LI5043

포인트 레벨 검출용 센서

LI0481--K-00KNPKG/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: LI5143

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 프로그래밍 버튼

CE

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
프로브 길이 L	[mm]	481
어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
매체		냉각제; 오일
다음 사항에 사용될 수 없습니다.		산성; 알칼리성
매체 온도	[°C]	0...60; (온도가 35° C 이상인 물이나 물 성분 매체를 가진 어플리케이션의 경우, 유닛은 클라이매틱 튜브에 설치되어야 합니다.)
탱크압력	[bar]	0,5; (마운팅 액세서리로 장착되는 경우: E43001 - E43007, E43019)
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	13; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
측정원칙		정전용량형
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5

LI5043

포인트 레벨 검출용 센서

LI0481--K-00KNPKG/US

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250	
스위칭 주파수 DC	[Hz]	5	
쇼트방지		yes	
쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
측정 범위 / 설정 범위			
프로브 길이 L	[mm]	481	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV 커플링 집게
		EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V (500 Ω AC)
기계적 데이터			
크기	[mm]	Ø 16	
재질		PP; TPE-V	
재질 (침수부품)		PP	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		작동	1 x LED, 녹색
		스위칭 상태	1 x LED, 황색
		불안전한 영역	1 x LED, 적색
비고			
포장당		1 갯수	

LI5043

포인트 레벨 검출용 센서

LI0481--K-00KNPKG/US

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함