


MK5902



슬롯 실린더 센서

MKI3020-ANKG/A/AS



- 1 고정부착 요소
2 고정 성분용 콤비헤드 나사



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	27,5 x 18 x 15,5

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	30

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	6000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

반응 민감도 [mT]	2
-------------	---




슬롯 실린더 센서

MKI3020-ANKG/A/AS

운반속도	[m/s]	> 10
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	< 1
재연성	[mm]	< 0,2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	1961
기계적 데이터		
무게	[g]	12,5
설치방식		돌출형 마운팅
마운팅 타입		결합된 헤드슬롯 / 육각소켓 AF 1.5를 보유한 고정 요소
실린더 타입		T-슬롯 실린더
크기	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
재질		하우징: PA; 고정부착 요소: 스텐레스 / 황동
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		고무 플레이트 홀더: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		

커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 스냅핏 (snap-fit)



MK5902



슬롯 실린더 센서

MKI3020-ANKG/A/AS

연결부

