


MK501A



슬롯 실린더 센서

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D



1 고정 클램프
2 감지면



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	25 x 5 x 6,5
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 10
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	30
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10000
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
범위		
반응 민감도	[mT]	2,8
운반속도	[m/s]	> 10
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	< 1,5

MK501A



슬롯 실린더 센서

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

재연성 [mm] < 0,2

작동 조건

주변온도 [°C] -25...60

보호등급 IP 65; IP 67

테스트 / 인증서

ATEX 마킹 Ex II 3D Ex tc IIIc T125°C Dc X

EMC EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V

EN 55011 B 등급

MTTF [년 (해)] 3694

기계적 데이터

무게 [g] 52,4

설치방식 매립형으로 설치 가능함

마운팅 타입 결합된 슬롯 / 육각형 헤드 소켓을 보유한 고정 클램프, 평면 너비 1.5

실린더 타입 T-슬롯 실린더; (어댑터를 사용하여 다른 실린더 타입에 마운팅이 가능합니다.)

크기 [mm] 25 x 5 x 6,5

재질 PA; 스텐레스

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이 스위칭 상태 1 x LED, 황색

액세서리

구성 부품 고무 플레이트 홀더: 1

케이블 클립: 1

보호용 커버: 1 x T-Nut, E12259

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,3 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 육각형 너트, 회전가능, 스텐레스



MK501A



슬롯 실린더 센서

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

연결부

