


# MK5058



## 슬롯 실린더 센서

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 제품 특성

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

### 전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 12
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	1

### 출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	3,1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

### 범위

반응 민감도	[mT]	2,5
운반속도	[m/s]	< 5


# MK5058



## 슬롯 실린더 센서

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1...2
재연성	[mm]	0,1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
쇼크/진동 내구성		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
기계적 데이터		
감지면		정면
실린더 타입		C 슬롯 실린더
크기	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
재질		LCP
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,5 m, PUR		
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능		



### 연결부

