


MK5138



슬롯 실린더 센서

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS



- 1 고정 클램프
2 감지면



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	25 x 5 x 6,5

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	30

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	6000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

반응 민감도 [mT]	2
운반속도 [m/s]	> 10

MK5138



슬롯 실린더 센서

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS

정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	< 1
재연성	[mm]	< 0,2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	2064
UL 인증서	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	UL 인증서 번호	C003
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	12,1
설치방식		매립형으로 설치 가능함
마운팅 타입		결합된 슬롯 / 육각형 헤드 소켓을 보유한 고정 클램프, 평면 너비 1.5
실린더 타입		T-슬롯 실린더
크기	[mm]	25 x 5 x 6,5
재질		하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		고무 플레이트 홀더: 1
		케이블 클립: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
케이블: 0,3 m, PUR		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 스냅핏 (snap-fit)		

MK5138



슬롯 실린더 센서

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS

연결부

