
MK5143

슬롯 실린더 센서

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 고정 클램프
2 감지면

CE

제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	25 x 5 x 6,5
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 10
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	30
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10000
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
범위		
반응 민감도	[mT]	2,8
운반속도	[m/s]	> 10

MK5143

슬롯 실린더 센서

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

정확성 / 편차			
히스테리시스	[mm]	< 1,5	
재연성	[mm]	< 0,2	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...85	
보호등급		IP 65; IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
마운팅 타입		결합된 슬롯 / 육각형 헤드 소켓을 보유한 고정 클램프, 평면 너비 1.5	
실린더 타입		T-슬롯 실린더	
크기	[mm]	25 x 5 x 6,5	
재질		하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		고무 플레이스 홀더: 1	
		케이블 클립: 1	
비고			
포장당		1 갯수	

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,3 m, PUR; 빛광선이 비춤

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능



MK5143

슬롯 실린더 센서

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

연결부

