


슬롯 실린더 센서

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: MK5114

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 고정 클램프
2 감지면



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	25 x 5 x 6,5

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	30

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	10000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

MK5176



슬롯 실린더 센서

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

범위		
반응 민감도	[mT]	2,8
운반속도	[m/s]	> 10
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1,5
재연성	[mm]	< 0,2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
무게	[g]	40
설치방식		매립형으로 설치 가능함
마운팅 타입		결합된 슬롯 / 육각형 헤드 소켓을 보유한 고정 클램프, 평면 너비 1.5
실린더 타입		T-슬롯 실린더
크기	[mm]	25 x 5 x 6,5
재질		PA; 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		고무 플레이트 홀더: 1
		케이블 클립: 1
비고		
포장당		1 갯수

MK5176




슬롯 실린더 센서

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

전기적 연결

케이블: 3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
	청색