


MK5306



C 슬롯 실린더 센서

MKC3028-ANKG/G/ZH



- 1 고정 클램프
2 감지면



제품 특성		
전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 10
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	30
출력		
전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10000
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
범위		
반응 민감도	[mT]	2,8
운반속도	[m/s]	> 10
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1,5
재연성	[mm]	< 0,2


MK5306



C 슬롯 실린더 센서

MKC3028-ANKG/G/ZH

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	3694
UL 인증서	UL 인증서 번호	C008
기계적 데이터		
무게	[g]	18,3
설치방식		돌출형 마운팅
실린더 타입		C 슬롯 실린더
크기	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
재질		하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색