


MK5316



C 슬롯 실린더 센서

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 고정 클램프
- 2 감지면



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	30

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	10000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

반응 민감도 [mT]	2,8
운반속도 [m/s]	> 10

정확성 / 편차

히스테리시스 [mm]	< 1,5
재연성 [mm]	< 0,2


MK5316



C 슬롯 실린더 센서

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
설치방식		돌출형 마운팅
마운팅 타입		육각 소켓이 있는 고정 클램프, 맞변 거리 0.9
실린더 타입		C 슬롯 실린더
크기	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
재질		PA; 고정 클램프: 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
액세서리 (옵션)		내면이 육각형인 나사
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 흑색
 BN = 갈색
 BU = 청색