


# MK5335



## C 슬롯 실린더 센서

MKC3028BBPKG/G/ZH/ASR



1 고정 클램프



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 10
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	30
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10000
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
범위		
반응 민감도	[mT]	2,8
운반속도	[m/s]	> 10
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1,5
재연성	[mm]	< 0,2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85

# MK5335



## C 슬롯 실린더 센서

MKC3028BBPKG/G/ZH/ASR

보호등급	IP 65; IP 67
------	--------------

### 테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
MTTF [년 (해)]		3731
UL 인증서	UL 인증서 번호	C008

### 기계적 데이터

무게 [g]	24,2
설치방식	매립형으로 설치 가능함
마운팅 타입	슬롯나사 드라이버용 헤드의 클램프 나사
실린더 타입	C 슬롯 실린더
크기 [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
재질	하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스

### 디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------


### 비고

포장당	1 갯수
-----	------

### 전기적 연결 - 플러그

케이블: 2 m, PUR

커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능



### 연결부

