


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	1
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M8 x 1 / L = 30

전기적 데이터

정격전압 DC	[V]	8,2; (1k Ω)
공급 전압 DC	[V]	5...25
전류소모	[mA]	< 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1)

출력

출력 기능		normally closed
최대 케이블 내구성	[Ω]	50
스위칭 주파수 DC	[Hz]	2000

범위

검출간격	[mm]	1
------	------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

쇼크/진동 내구성		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------	--	--------------------------------

안전 매개변수

최대 내부 정전용량	[nF]	80
최대 내부 유도용량	[μ H]	110

기계적 데이터

하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M8 x 1 / L = 30
스레드 지정		M8 x 1
재질		황동 니켈도금합; PBT

액세서리

구성 부품		잠금 너트: 2
-------	--	----------

NE5009



유도형 NAMUR 센서

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

비고


포장당

1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색