




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	4
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M12 x 1
전기적 데이터		
정격전압 DC	[V]	8,2; (1kΩ)
공급 전압 DC	[V]	5...25
전류소모	[mA]	< 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1)
출력		
출력 기능		normally closed
최대 케이블 내구성	[Ω]	50
스위칭 주파수 DC	[Hz]	400
범위		
검출간격	[mm]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
쇼크/진동 내구성		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
안전 매개변수		
최대 내부 정전용량	[nF]	230

NF5020



유도형 NAMUR 센서

IFA2004-N/PH/AMP

최대 내부 유도용량	[μH]	170
------------	------	-----

기계적 데이터

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
설치방식	돌출형 마운팅
크기	[mm] M12 x 1
스레드 지정	M12 x 1
재질	황동 니켈도금합; PBT

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
WH = 흑색
 흰색

커넥터: 1 x AMP