


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: NF5008

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	4
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M12 x 1 / L = 30

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결		yes
스위칭 앰프		스위칭 앰프 NV0100, NV0200 또는 최대 값을 보유한 다른 승인된 스위칭 앰프에 연결 U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
정격전압 DC	[V]	8,2; (1kΩ)
공급 전압 DC	[V]	5...25
전류소모	[mA]	< 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1)

출력

출력 기능		normally closed
최대 케이블 내구성	[Ω]	50
스위칭 주파수 DC	[Hz]	400

범위

검출간격	[mm]	4
------	------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

쇼크/진동 내구성		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------	--	--------------------------------

안전 매개변수

최대 내부 정전용량	[nF]	230
최대 내부 유도용량	[μH]	120

기계적 데이터

하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅


NF5024



유도형 NAMUR 센서

IFA2004-N/Sonderkabel

크기	[mm]	M12 x 1 / L = 30
스레드 지정		M12 x 1
재질		황동 니켈도금합; PBT
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm ²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색