

O2D904




외부 조명

BACKLIGHT 100X100 RED

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O2D944

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태: 적색 광선

어플리케이션

조명 필드 [mm]: 100 x 100

디자인: 백라이트

작동 방식: 높은 광도 (최대 펄스길이: 50 ms; 최대 마크-공간 (mark-to-space) 비율: 1/10); 일반 광도 (영구적인 동작 가능)

전기적 데이터

동작 전압 허용오차 [%]: -10...10

동작 전압 [V]: 24 DC

전류소모 [mA]: 가동형태 "연속가동": 450; 동작모드 "높은 광도": 250

보호 클래스: III

O2D904



외부 조명

BACKLIGHT 100X100 RED

양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

입력	
트리거(Trigger)	24 V PNP (IEC 61131-1)

출력	
과부하 방지	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	0...50
보호등급	IP 65
과열 보호	yes

테스트 / 인증서	
MTTF [년 (해)]	242


기계적 데이터	
무게 [g]	359
크기 [mm]	156 x 133 x 9,2
재질	알루미늄
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과온도 / 과도충전	1 x LED, 적색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm ²	

연결부	
-----	--



흑색	트리거(Trigger)
흰색	동작모드 "높은 광도"
	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색