


외부 조명

BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US



1 LED



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
-------	-------

어플리케이션

조명 필드	[mm]	10 x 75
디자인		막대
작동 방식		높은 광도 (펄스빔, 단지 냉각으로 영구적인 동작); 일반 광도 (영구적인 동작 가능)

전기적 데이터

동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	가동형태 "연속가동": 225; 동작모드 "높은 광도": 375
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	617

입력

트리거(Trigger)	24 V PNP
--------------	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-10...55
저장온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 65
과열 보호		yes; (에서 비활성화 65...75 °C)

테스트 / 인증서

광생물학적 안전성



외부 조명

BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US

기계적 데이터		
무게	[g]	175,5
크기	[mm]	116 x 13 x 18
재질		알루미늄 흑색 알루미늄 도금함
렌즈 재질		유리

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과 온도	1 x LED, 적색

비고	
포장당	1 갯수


전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR, 흑색; 4 x 0,34 mm²

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



4	트리거(Trigger)
2	동작모드 "높은 광도"