

O2D924



외부 조명

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

입력		
트리거(Trigger)		24 V PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...55
저장온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 65
과열 보호		yes; (에서 비활성화 65...75 °C)
테스트 / 인증서		
광생물학적 안전성		면제된 그룹; (DIN EN 62471:2008)
기계적 데이터		
무게	[g]	216,5
크기	[mm]	200 x 13 x 18
재질		알루미늄 흑색 알루미늄 도금함
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	조명 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	초과 온도	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,3 m, PUR, 흑색; 4 x 0,34 mm ²		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		


O2D924



외부 조명

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

연결부



- 4 트리거(Trigger)
- 2 동작모드 "높은 광도"